

# TCAL6416R 16 ビット変換 I<sup>2</sup>C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット入力、Agile I/O 構成用スティッキー レジスタ付き

## 1 特長

- 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V I<sup>2</sup>C バスと P ポートとの間の双方向電圧レベル変換と GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流: 1 $\mu$ A (標準値、1.8V 時)
- 1MHz のファスト モード プラス I<sup>2</sup>C バス
- ハードウェア アドレス ピンにより、同じ I<sup>2</sup>C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
- アクティブ Low のリセット入力 ( $\overline{\text{RESET}}$ )
  - $\overline{\text{RESET}}$  によって本デバイスがリセットされると、スティッキー レジスタが値を保持
  - I<sup>2</sup>C 機能ステート マシンがリセット
- オープンドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
- 10k $\Omega$  プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
- パワーオンリセット内蔵
- ソフトウェアリセット呼び出しのサポート
- SCL または SDA 入力のノイズ フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
  - 4000V、人体モデル (A114-A)
  - 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

## 2 アプリケーション

- サーバー
- ルーター (テレコム・スイッチング機器)
- パーソナル・コンピュータ
- パーソナル・エレクトロニクス
- 産業用オートメーション
- ゲーム機
- GPIO が制限されたプロセッサを使用する製品

## 3 概要

TCAL6416R は、2 線式双方向 I<sup>2</sup>C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を備えています。このデバイスは、I<sup>2</sup>C バス側 (V<sub>CCI</sub>) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (V<sub>CCP</sub>) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。

このデバイスは、100kHz (スタンダード モード)、400kHz (ファスト モード)、1MHz (ファスト モード プラス) の I<sup>2</sup>C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416R をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。


TCAL6416R には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープンドレインまたはプッシュプル出力があります。

I<sup>2</sup>C ステート マシンがスタックした場合、 $\overline{\text{RESET}}$  ピンでそのステート マシンをリセットするだけで、その I<sup>2</sup>C に再びアクセスできるようになります。I<sup>2</sup>C が再度初期化されている間、I/O ピンとスティッキー レジスタは最後に設定された状態を保持しています。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	パッケージ サイズ <sup>(2)</sup>
TCAL6416R	DTO (X2QFN, 24)	2mm × 2mm

- (1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



概略回路図



## 目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	19
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	21
3 概要.....	1	7.5 プログラミング.....	21
4 ピン構成および機能.....	2	7.6 レジスタ・マップ.....	23
5 仕様.....	4	8 アプリケーションと実装.....	30
5.1 絶対最大定格.....	4	8.1 アプリケーション情報.....	30
5.2 ESD 定格.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	30
5.3 推奨動作条件.....	4	8.3 電源に関する推奨事項.....	33
5.4 熱に関する情報.....	5	8.4 レイアウト.....	35
5.5 電気的特性.....	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	36
5.6 タイミング要件.....	7	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	36
5.7 I <sup>2</sup> C バス タイミング要件.....	7	9.2 サポート・リソース.....	36
5.8 スwitchング特性.....	8	9.3 商標.....	36
5.9 代表的特性.....	9	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	36
6 パラメータ測定情報.....	13	9.5 用語集.....	36
7 詳細説明.....	17	10 改訂履歴.....	36
7.1 概要.....	17	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	36
7.2 機能ブロック図.....	18		

## 4 ピン構成および機能




図 4-1. DTO パッケージ、24 ピン X2QFN (上面図)

**表 4-1. ピンの機能**

ピン		種類 (1)	説明
名称	番号		
INT	B3	O	割り込み出力。プルアップ抵抗を介して $V_{CCI}$ または $V_{CCP}$ に接続します
VCCI	A2	—	I <sup>2</sup> C バスの電源電圧。外部 I <sup>2</sup> C コントローラの電源電圧に直接接続します
RESET	A1	I	アクティブ Low のリセット入力。アクティブな接続が使用されていない場合は、プルアップ抵抗を経由して $V_{CCI}$ に接続します
P00	B1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P00 は入力として構成されます
P01	C3	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P01 は入力として構成されます
P02	C1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P02 は入力として構成されます
P03	C2	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P03 は入力として構成されます
P04	D1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P04 は入力として構成されます
P05	E1	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P05 は入力として構成されます
P06	E2	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P06 は入力として構成されます
P07	D2	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P07 は入力として構成されます
GND	E3	—	グランド
P10	D3	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P10 は入力として構成されます
P11	E4	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P11 は入力として構成されます
P12	E5	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P12 は入力として構成されます
P13	D5	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P13 は入力として構成されます
P14	D4	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P14 は入力として構成されます
P15	C5	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P15 は入力として構成されます
P16	C4	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P16 は入力として構成されます
P17	B5	I/O	P ポート入力 / 出力 (プッシュプル設計構造)。電源投入時に、P17 は入力として構成されます
ADDR	A5	I	アドレス入力。 $V_{CCP}$ またはグランドに直接接続します
SCL	A4	I	シリアル クロック バス。プルアップ抵抗を経由して $V_{CCI}$ に接続します
SDA	B4	I/O	シリアル データ バス。プルアップ抵抗を経由して $V_{CCI}$ に接続します
VCCP	A3	—	P ポート用 TCAL6416R の電源電圧

(1) I = 入力、O = 出力

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

			最小値	最大値	単位
$V_{CC1}$ 、 $V_{CCP}$	電源電圧		-0.5	4	V
$V_I$	入力電圧 <sup>(2)</sup>		-0.5	4	V
$V_O$	出力電圧 <sup>(2)</sup>		-0.5	4	V
$I_{IK}$	入力クランプ電流			-20	mA
$I_{OK}$	出力クランプ電流			-20	mA
$I_{IOK}$	入力 / 出力クランプ電流	P ポート	$V_O < 0$ または $V_O > V_{CCP}$	$\pm 20$	mA
		SDA	$V_O < 0$ または $V_O > V_{CC1}$	$\pm 20$	
$I_{OL}$	連続出力 Low 電流	P ポート	$V_O = 0 \sim V_{CCP}$	50	mA
		SDA	$V_O = 0 \sim V_{CC1}$	25	
$I_{OH}$	連続出力 High 電流	P ポート	$V_O = 0 \sim V_{CCP}$	-50	mA
$I_{CC}$	GND を流れる連続電流			-200	mA
$I_{CC}$	$V_{CCP}$ を流れる連続電流			160	mA
	$V_{CC1}$ を流れる連続電流			10	
$T_J$	接合部温度			130	°C
$T_{stg}$	保管温度		-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲を超える動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。

### 5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup>	$\pm 4000$	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC 仕様 JS-002 に準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>	$\pm 1000$	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
$V_{CC1}$ 、 $V_{CCP}$	電源電圧		1.08	3.6	V
$V_{IH}$	High レベル入力電圧	SCL、SDA、RESET	$0.7 \times V_{CC1}$	3.6	V
		P00~P17、ADDR	$0.7 \times V_{CCP}$	3.6	

### 5.3 推奨動作条件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	SCL, SDA, $\overline{\text{RESET}}$	-0.5	$0.3 \times V_{\text{CC1}}$	V
		P00~P17, ADDR	-0.5	$0.3 \times V_{\text{CCP}}$	V
I <sub>OH</sub>	High レベル出力電流 ( $V_{\text{CCP}} - V_{\text{OH}} \leq 0.3\text{V}$ )	P00~P17		-10	mA
I <sub>OH</sub> (全ポートの合計)	High レベル出力電流 ( $V_{\text{CCP}} - V_{\text{OH}} \leq 0.3\text{V}$ )	P00~P17		-160	mA
I <sub>OL</sub>	Low レベル出力電流 ( $V_{\text{OL}} \leq 0.3\text{V}$ )	P00~P17		25	mA
I <sub>OL</sub> (全ポートの合計)	Low レベル出力電流 ( $V_{\text{OL}} \leq 0.3\text{V}$ )	P00~P17		160	mA
T <sub>A</sub>	周囲温度		-40	125	°C
T <sub>PCB</sub>	基板の温度 (デバイスから 1mm 離れた場所で測定)		-40	120	°C
T <sub>J</sub>	接合部温度			125	°C

### 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		パッケージ	単位
		DTO (X2QFN)	
		ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	150.4	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗	48.1	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗	89.4	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ	1.0	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ	89.2	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

### 5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V <sub>CCP</sub>	最小値	代表値	最大値	単位
V <sub>IK</sub>	入力ダイオード クランプ電圧	I <sub>I</sub> = -18mA	1.08V~3.6V	-1.2			V
V <sub>PORR</sub>	パワーオンリセット電圧、V <sub>CC</sub> 立ち上がり	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND、I <sub>O</sub> = 0			0.85	1.0	V
V <sub>PORF</sub>	パワーオンリセット電圧、V <sub>CC</sub> 立ち下がり	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND、I <sub>O</sub> = 0		0.6	0.75		V
V <sub>OH</sub>	P ポート High レベル出力電圧	I <sub>OH</sub> = -8mA、CC-XX = 11b 表 7-9 を参照	1.08V	0.8			V
			1.65V	1.4			
			2.3V	2.1			
			3V	2.8			
		I <sub>OH</sub> = -2.5mA、CC-XX = 00b I <sub>OH</sub> = -5mA、CC-XX = 01b I <sub>OH</sub> = -7.5mA、CC-XX = 10b I <sub>OH</sub> = -10mA、CC-XX = 11b 表 7-9 を参照	1.08V	0.75			
			1.65V	1.4			
			2.3V	2.1			
			3V	2.8			

## 5.5 電気的特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V <sub>CCP</sub>	最小値	代表値	最大値	単位	
V <sub>OL</sub>	Low レベル出力電圧	P ポート	I <sub>OL</sub> = 8mA, CC-XX = 11b 表 7-9 を参照	1.08V		0.2	V	
				1.65V		0.15		
				2.3V		0.1		
				3.0V		0.1		
		P ポート	I <sub>OL</sub> = 2.5mA, CC-XX = 00b I <sub>OL</sub> = 5mA, CC-XX = 01b I <sub>OL</sub> = 7.5mA, CC-XX = 10b I <sub>OL</sub> = 10mA, CC-XX = 11b 表 7-9 を参照	1.08V		0.25	V	
				1.65V		0.15		
				2.3V		0.1		
				3.0V		0.1		
I <sub>OL</sub>	Low レベル出力電流	SDA	V <sub>OL</sub> = 0.4V	1.08V~3.6V	20		mA	
		INT	V <sub>OL</sub> = 0.4V		4			
I <sub>I</sub>	入力リーク電流	P ポート	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V		±1	μA	
			V <sub>I</sub> = 3.6V		0V	±1		
I <sub>I</sub>	入力リーク電流	SCL, SDA, RESET	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V		±1	μA	
I <sub>I</sub>	入力リーク電流	ADDR	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V		±1	μA	
I <sub>CC</sub> (I <sub>CCI</sub> + I <sub>CCP</sub> )	静止時電流	動作モード (400kHz)	SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, f <sub>SCL</sub> = 400kHz, -40°C < T <sub>A</sub> ≤ 85°C	3.6V	7	15	μA	
				2.7V	5	11		
				1.95V	4	8		
				1.32V	2	6		
			SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, f <sub>SCL</sub> = 400kHz, 85°C < T <sub>A</sub> ≤ 125°C	3.6V	7	24	μA	
				2.7V	5	18		
				1.95V	4	14		
				1.32V	2	11		
		動作モード (1MHz)	SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, f <sub>SCL</sub> = 1MHz, -40°C < T <sub>A</sub> ≤ 85°C	3.6V		34	μA	
				2.7V		24		
				1.95V		18		
				1.32V		12		
			SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, f <sub>SCL</sub> = 1MHz, 85°C < T <sub>A</sub> ≤ 125°C	3.6V		42	μA	
				2.7V		30		
				1.95V		22		
				1.32V		16		
スタンバイ モード	SCL, SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, I <sub>O</sub> = 0, f <sub>SCL</sub> = 0kHz, -40°C < T <sub>A</sub> ≤ 85°C	3.6V	1.5	4	μA			
		2.7V	1.2	3				
		1.95V	0.6	3				
		1.32V	0.6	3				
	SCL, SDA, RESET = V <sub>CCI</sub> , P ポート, ADDR = V <sub>CCP</sub> または GND, I/O = 入力, I <sub>O</sub> = 0, f <sub>SCL</sub> = 0kHz, 85°C < T <sub>A</sub> ≤ 125°C	3.6V		14	μA			
		2.7V		10				
		1.95V		8				
		1.32V		6				
R <sub>pu(int)</sub>	内部プルアップ抵抗	P ポート			7	10	14	kΩ
R <sub>pd(int)</sub>	内部プルダウン抵抗							kΩ
C <sub>I</sub>	入力ピン容量	SCL	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V		2.5	5	pF

## 5.5 電気的特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V <sub>CCP</sub>	最小値	代表値	最大値	単位
C <sub>IO</sub>	入力 / 出力ピンの容量	SDA	V <sub>IO</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V	6	8	pF
		P ポート	V <sub>IO</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	1.08V~3.6V	6	8.5	

## 5.6 タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
t <sub>w</sub>	リセットパルス時間	80		ns
t <sub>REC</sub>	リセット復帰時間	0		ns
t <sub>RESET</sub>	リセットまでの時間	400		ns
<b>P ポート</b>				
t <sub>PH</sub>	割り込みを発生させる P ポートの最小パルス幅	30		ns

## 5.7 I<sup>2</sup>C バス タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
<b>I<sup>2</sup>C バス - スタンダード モード</b>				
f <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロック周波数	0	100	kHz
t <sub>sch</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの High 時間	4		μs
t <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの Low 時間	4.7		μs
t <sub>sp</sub>	I <sup>2</sup> C スパイク時間		50	ns
t <sub>sds</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ セットアップ時間	250		ns
t <sub>sdh</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ ホールド時間	0		ns
t <sub>icr</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち上がり時間		1000	ns
t <sub>icf</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち下がり時間		300	ns
t <sub>ocf</sub>	I <sup>2</sup> C 出力の立ち下がり時間	10pF~400pF バス	300	ns
t <sub>buf</sub>	STOP と START 間の I <sup>2</sup> C バスのフリー時間	4.7		μs
t <sub>sts</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件の設定	4.7		μs
t <sub>sth</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件ホールド	4		μs
t <sub>sps</sub>	I <sup>2</sup> C STOP 条件の設定	4		μs
t <sub>vd(data)</sub>	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで	3.45	μs
t <sub>vd(ack)</sub>	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号	3.45	μs
C <sub>b</sub>	I <sup>2</sup> C バスの容量性負荷		400	pF
<b>I<sup>2</sup>C バス - ファスト モード</b>				
f <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロック周波数	0	400	kHz
t <sub>sch</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの High 時間	0.6		μs
t <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの Low 時間	1.3		μs
t <sub>sp</sub>	I <sup>2</sup> C スパイク時間		50	ns
t <sub>sds</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ セットアップ時間	100		ns

## 5.7 I<sup>2</sup>C バス タイミング要件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
t <sub>sdh</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ ホールド時間	0		ns
t <sub>icr</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち上がり時間	20	300	ns
t <sub>icf</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち下がり時間	20 × (V <sub>CC</sub> / 5.5V)	300	ns
t <sub>ocf</sub>	I <sup>2</sup> C 出力の立ち下がり時間	10pF~400pF バス	20 × (V <sub>CC</sub> / 5.5V)	300
t <sub>buf</sub>	STOP と START 間の I <sup>2</sup> C バスのフリー時間	1.3		μs
t <sub>sts</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件の設定	0.6		μs
t <sub>sth</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件ホールド	0.6		μs
t <sub>sps</sub>	I <sup>2</sup> C STOP 条件の設定	0.6		μs
t <sub>vd(data)</sub>	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで	0.9	μs
t <sub>vd(ack)</sub>	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号	0.9	μs
C <sub>b</sub>	I <sup>2</sup> C バスの容量性負荷		400	pF
<b>I<sup>2</sup>C バス - 高速モード プラス</b>				
f <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロック周波数	0	1000	kHz
t <sub>sch</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの High 時間	0.26		μs
t <sub>scl</sub>	I <sup>2</sup> C クロックの Low 時間	0.5		μs
t <sub>sp</sub>	I <sup>2</sup> C スパイク時間		50	ns
t <sub>sds</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ セットアップ時間	50		ns
t <sub>sdh</sub>	I <sup>2</sup> C シリアル データ ホールド時間	0		ns
t <sub>icr</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち上がり時間		120	ns
t <sub>icf</sub>	I <sup>2</sup> C 入力の立ち下がり時間	20 × (V <sub>CC</sub> / 5.5V)	120	ns
t <sub>ocf</sub>	I <sup>2</sup> C 出力の立ち下がり時間	10pF~550pF バス	20 × (V <sub>CC</sub> / 5.5V)	120
t <sub>buf</sub>	STOP と START 間の I <sup>2</sup> C バスのフリー時間	0.5		μs
t <sub>sts</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件の設定	0.26		μs
t <sub>sth</sub>	I <sup>2</sup> C START または反復 START 条件ホールド	0.26		μs
t <sub>sps</sub>	I <sup>2</sup> C STOP 条件の設定	0.26		μs
t <sub>vd(data)</sub>	有効データ時間	SCL Low から SDA 出力有効まで	0.45	μs
t <sub>vd(ack)</sub>	ACK 条件の有効データ時間	SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号	0.45	μs
C <sub>b</sub>	I <sup>2</sup> C バスの容量性負荷		550	pF

## 5.8 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	最小値	代表値	最大値	単位
t <sub>iv</sub>	割り込み有効時間	P ポート			1	μs
t <sub>ir</sub>	割り込みリセット遅延時間	SCL			1	μs
t <sub>pv</sub>	出力データ有効時間	SCL			400	ns
t <sub>ps</sub>	入力データ セットアップ時間	P ポート	0			ns
t <sub>ph</sub>	入力データ ホールド時間	P ポート	300			ns



## 5.9 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)




図 5-1. 消費電流と温度との関係 - FM モード




図 5-2. 消費電流と温度との関係 - FM+ モード




図 5-3. スタンバイ消費電流と温度との関係




図 5-4. 消費電流と電源電圧との関係 - FM モード




図 5-5. 消費電流と電源電圧との関係 - FM+ モード




図 5-6. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.08\text{V}$

### 5.9 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)




図 5-7. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.2\text{V}$




図 5-8. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.8\text{V}$




図 5-9. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 2.5\text{V}$




図 5-10. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.3\text{V}$




図 5-11. I/O シンク電流と出力 Low 電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.6\text{V}$




図 5-12. I/O Low 電圧と温度との関係

## 5.9 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)




図 5-13. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.08\text{V}$




図 5-14. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.2\text{V}$




図 5-15. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 1.8\text{V}$




図 5-16. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 2.5\text{V}$




図 5-17. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.3\text{V}$




図 5-18. I/O ソース電流と出力 High 電圧との関係、 $V_{CCP} = 3.6\text{V}$

### 5.9 代表的特性 (続き)

T<sub>A</sub> = 25°C (特に記述のない限り)






図 5-19. I/O High 電圧と温度との関係






INTERRUPT LOAD CONFIGURATION




- A.  $C_L$  にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力は、以下の特性を持つジェネレータから供給されます:  $PRR \leq 10\text{MHz}$ ,  $Z_O = 50\Omega$ ,  $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$ 。
- C. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。


図 6-2. 割り込み負荷回路および電圧波形



P-PORT LOAD CONFIGURATION





WRITE MODE ( $R/\bar{W} = 0$ )



READ MODE ( $R/\bar{W} = 1$ )

- A.  $C_L$  にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B.  $t_{pv}$  は、SCL で  $0.7 \times V_{CC}$  から 50% の I/O (On) 出力まで測定されます。
- C. すべての入力は、以下の特性を持つジェネレータから供給されます:  $PRR \leq 10\text{MHz}$ ,  $Z_O = 50\Omega$ ,  $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$ .
- D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。
- E. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

図 6-3. P ポートの負荷回路およびタイミング波形



- A.  $C_L$  にはプローブと治具の容量が含まれます。
- B. すべての入力は、以下の特性を持つジェネレータから供給されます:  $PRR \leq 10\text{MHz}$ ,  $Z_O = 50\Omega$ ,  $t_r/t_f \leq 30\text{ns}$ 。
- C. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。
- D. I/O は入力として構成されます。
- E. すべてのパラメータと波形が、すべてのデバイスに適用できるわけではありません。

図 6-4. リセット負荷回路および電圧波形



## 7 詳細説明

### 7.1 概要

TCAL6416R は、広い電源電圧範囲にわたる電圧変換に対応しています。そのため、デバイスは I<sup>2</sup>C 側で最新のプロセッサとのインターフェイスが可能となり、電源レベルが低くなるため、消費電力の節約になります。プロセッサの電源電圧が低下している一方で、LED など一部の PCB 部品は依然として高い電圧の電源を必要とします。

V<sub>CCI</sub> ピンは I<sup>2</sup>C バスの電源となるため、SCL、SDA、RESET ピンに接続されたプルアップ抵抗は V<sub>CCI</sub> で終端する必要があります。INT 出力にはオープンドレイン構造があり、アプリケーションに応じて、V<sub>CCP</sub> または V<sub>CCI</sub> への外部プルアップ抵抗が必要です。V<sub>CCP</sub> ピンは、P ポートへの電源となります。いずれかの P ポートで外部プルアップ抵抗が使用されている場合、または、いずれかの P ポートで LED が駆動されている場合、P00-P07 と P10-P17 に接続された 1 つまたは複数の抵抗または LED は、V<sub>CCP</sub> で終端する必要があります。デバイスの P ポートを出力として構成すると、LED を直接駆動するために最大 25mA までシンクできますが、追加の外部抵抗により電流を制限する必要があります。

TCAL6416R のデジタル コアは 8 ビットのデータレジスタで構成されており、それらのレジスタを使ってユーザーは I/O ポートの特性を設定できます。電源投入時、またはソフトウェアリセット呼び出しの後に、I/O は入力として構成されます。ただし、Configuration レジスタに書き込むことにより、システムコントローラは I/O を入力または出力のどちらにも構成することが可能です。各入力または出力のデータは、対応する入力ポートレジスタまたは出力ポートレジスタに保持されます。入力ポートレジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。システムコントローラはすべてのレジスタを読み取ることができます。さらに、TCAL6416R には、I/O ポートの強化に特化した Agile I/O 機能が搭載されています。Agile I/O 機能とレジスタには、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップ抵抗とプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータスレジスタ、プログラム可能なオープンドレインまたはプッシュプル出力が含まれています。これらの構成レジスタにより柔軟性が向上するため、I/O は強化され、ユーザーは消費電力、スピード、EMI などの設計を最適化できるようになります。


デバイスの他の機能には、入力ポートの状態が変化するたびに  $\overline{\text{INT}}$  ピンで発生する割り込みがあります。デバイスをデフォルトの状態にリセットするには、ソフトウェアリセットコマンドを送信するか、またはデバイスの電源を一度切ってパワーオンリセットを行います。ADDR ハードウェアセレクトアブルアドレスピンを使用することで、2 つの TCAL6416R デバイスを同じ I<sup>2</sup>C バスに接続することができます。

TCAL6416R のオープンドレイン割り込み ( $\overline{\text{INT}}$ ) 出力は、いずれかの入力状態が対応する Input Port レジスタの状態と異なる場合にアクティブになって、入力状態が変化したことをシステムコントローラに示すために使用されます。 $\overline{\text{INT}}$  ピンは、プロセッサの割り込み入力に接続することができます。このラインで割り込み信号を送信することにより、デバイスは I<sup>2</sup>C バスで通信しなくても、リモート I/O ポートに受信データがあるかどうかをプロセッサに通知することができます。そのため、シンプルなターゲットデバイスとして機能できます。

システムコントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、スティッキーレジスタをデフォルト値にリセットせず、 $\overline{\text{RESET}}$  入力ピンを Low にアサートすることで、I<sup>2</sup>C/SMBus ステートマシンを再初期化できます。


1 本のハードウェアピン (ADDR) を使用すると、固定 I<sup>2</sup>C アドレスをプログラムして変更することができ、2 つのデバイスで同じ I<sup>2</sup>C バスや SMBus を共有することができます。

## 7.2 機能ブロック図



A. すべての I/O は、電源投入時に入力に設定されます。

図 7-1. 論理図 (正論理)



A. 電源オン時、またはソフトウェアリセット呼び出しの後で、すべてのレジスタがデフォルト値に戻ります。

図 7-2. P00 から P17 の概略回路図

## 7.3 機能説明

### 7.3.1 電圧変換

表 7-1 に、TCAL6416R でサポートされる I<sup>2</sup>C バス (V<sub>CCi</sub>) と P ポート (V<sub>CCP</sub>) 用のすべての電源電圧レベル オプションの組み合わせを示します。

表 7-1. 電圧変換

V <sub>CCi</sub> (I <sup>2</sup> C コントローラの SDA および SCL) (V)	V <sub>CCP</sub> (P ポート) (V)
1.2	1.2
1.2	1.8
1.2	2.5
1.2	3.3
1.8	1.2
1.8	1.8
1.8	2.5
1.8	3.3
2.5	1.2
2.5	1.8
2.5	2.5
2.5	3.3
3.3	1.2
3.3	1.8
3.3	2.5
3.3	3.3

### 7.3.2 I/O ポート

I/O が入力として構成されている場合、FET Q1 と Q2 はオフになり (セクション 7.2 を参照)、高インピーダンス入力が発生されます。入力電圧は、電源電圧より高い、最大 3.6V まで上昇させることができます。

I/O が出力として構成されている場合、Q1 または Q2 は出力ポート レジスタの状態に応じてイネーブルになります。この場合、I/O ピンと電源または GND の間に低インピーダンスのパスがあります。この I/O ピンに印加される外部電圧は、適切に動作させるために推奨レベルを超えないようにする必要があります。

### 7.3.3 調整可能な出力駆動強度

出力駆動強度レジスタを使用すると、GPIO の駆動レベルを制御することができます。各 GPIO は、4 種類の電流レベルのいずれか 1 つに個別に構成できます。これらのビットをプログラムすることにより、ユーザーはトランジスタ ペアの数が I/O パッドを駆動する「フィンガー」数を変更します。図 7-3 に、出力段の概略図を示します。パッドの動作は、構成レジスタ、出力ポートのデータ、出力駆動強度レジスタの影響を受けます。出力駆動制御レジスタビットを 01b にプログラムすると、2 つのフィンガーのみアクティブになり、電流駆動能力は 50% 低下します。




図 7-3. 出力段の概略図

出力駆動選択機能は、出力が切り替わる際にピーク電流を発生させます。電流駆動能力を下げると、発生するシステムノイズを減らすことができます。このピーク電流は電源と GND パッケージのインダクタンスを経由して流れ、ノイズ（一部は放射されますが、多くは影響の大きな同時スイッチングノイズ (SSN)) を生成します。つまり、同時に多くの出力を切り替えるとグラウンドノイズと電源ノイズが発生します。出力駆動強度を出力駆動強度レジスタで制御することにより、ユーザーは外部の部品を追加することなく、SSN の問題を低減することができます。

### 7.3.4 割り込み出力 ( $\overline{INT}$ )

割り込み機能がマスクされていない場合、入力モードでのポート入力のすべての立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジによって割り込みが生成されます。 $t_w$  時間が経過すると、 $\overline{INT}$  信号は有効になります。割り込み回路は、ポート上のデータが元の設定に戻されたとき、または割り込みを生成したポートからデータが読み取られたときにリセットされます。リセットは、読み取りモード時に SCL 信号の立ち上がりエッジの後のアクノリッジ (ACK) ビットで発生します。ACK クロックパルス中に発生する割り込みは、このパルス中に割り込みがリセットされるため、失われる (または非常に短くなる) ことがあります。リセット後に I/O の各変化が検出され、 $\overline{INT}$  として送信されます。

他のデバイスとの間での読み取りや書き込みは、割り込み回路に影響しません。また、出力として構成されたピンが割り込みを発生させることはありません。I/O を出力から入力に変更すると、ピンの状態が入力ポートレジスタの内容と一致しない場合、誤って割り込みが発生する可能性があります。

$\overline{INT}$  出力にはオープンドレイン構造があり、割り込み機能が必要な場合は  $V_{CC}$  への外部プルアップ抵抗が必要です。それ以外の場合は、フローティングのままにできます。

### 7.3.5 リセット入力 (RESET)

$V_{CCP}$  電源を動作レベルに保持しながら、 $\overline{RESET}$  入力をアサートすると、I<sup>2</sup>C ステートマシンが初期化されます。

ステートマシンをリセットするには、 $t_w$  の最小時間の間、 $\overline{RESET}$  ピンを Low に保持します。

$\overline{RESET}$  がトグルされると、TCAL6416R のレジスタはスティッキーになり、I<sup>2</sup>C ステートマシンの初期化中、最後に設定された状態を保持します。 $\overline{RESET}$  入力が Low になると、アドレスポインタ (コマンドバイト) はデフォルト値に戻ります。

アクティブ接続が使用されない場合、この入力には  $V_{CC1}$  へのプルアップ抵抗が必要です。

TCAL6416R のパワー サイクル (電源を一度切って再度投入すること) を行わずにレジスタをリセットする方法については、[セクション 7.3.6](#) を参照してください。

### 7.3.6 ソフトウェア リセット呼び出し

ソフトウェア リセット呼び出しは、 $I^2C$  バス上のコントローラから送信されるコマンドで、このコマンドに対応しているすべてのデバイスに対して電源投入時のデフォルト状態にリセットするよう指示を出します。想定どおりに機能させるためには、 $I^2C$  バスの機能を有効にして、このバスにデバイスがぶらさがっていない状態にする必要があります。

ソフトウェア リセット呼び出しは、以下の手順で定義されます。

1.  $I^2C$  バスコントローラが **START** 条件を送信します。
2. 使用するアドレスは、予約済みのゼネラルコールの  $I^2C$  バス アドレス「0000 0000」で、R/W ビットは 0 にセットします。送信されるバイトは、0x00 です。
3. ゼネラルコール機能をサポートしているすべてのデバイスは、**ACK** を送信します。R/W ビットが 1 (読み出し) にセットされているなら、デバイスは **NACK** を送信します。
4. ゼネラルコール アドレスがアクリッジされると、コントローラは 0x06 に等しいデータの 1 バイトのみを送信します。データ バイトが他の値の場合、デバイスはアクリッジしないか、リセットします。1 つよりも多いバイトが送信された場合、2 番目以降のバイトはアクリッジされず、デバイスは無効と判断して  $I^2C$  メッセージを無視します。
5. データ (0x06) の 1 バイトが送信されると、コントローラはソフトウェア リセットシーケンスを終了させるために **STOP** 条件を送信します。本デバイスは繰り返し **START** 条件を無視し、リセットは実行されません。

上記の手順がすべて完了すると、デバイスはリセットを実行します。これにより、すべてのレジスタ値はクリアされ、電源投入時のデフォルト値に戻ります。

## 7.4 デバイスの機能モード

### 7.4.1 パワーオン リセット

$V_{CCP}$  に電力 (0V~) を印加すると、電源電圧が  $V_{POR}$  に到達するまで、内部のパワーオン リセットにより TCAL6416R はリセット状態に保持されます。このとき、リセット状態は解除され、TCAL6416R のレジスタと  $I^2C$ /SMBus のステートマシンはそれぞれのデフォルト状態に初期化されます。パワーリセット サイクルを行うには、その後で  $V_{CCP}$  を  $V_{PORF}$  未満に下げてから、再び動作電圧まで戻す必要があります。

## 7.5 プログラミング

### 7.5.1 $I^2C$ インターフェイス

双方向  $I^2C$  バスは、シリアル クロック (SCL) ラインとシリアル データ (SDA) ラインで構成されます。デバイスの出力段に接続するときは、両方のラインをプルアップ抵抗経由で正の電源に接続する必要があります。データ転送は、バスがビジー状態でないときのみ開始できます。

コントローラは、**START** 条件を送信することで、このデバイスとの  $I^2C$  通信を開始します。**START** 条件とは、SCL 入力が高レベルのときに、SDA 入力 / 出力が高レベルから低レベルに遷移することです ([図 7-4](#) を参照)。**START** 条件の後、デバイスのアドレス バイトが送信されます。最初は、データ方向ビット (R/W) を含む最上位ビット (MSB) が最初に送信されます。

有効なアドレス バイトを受信すると、このデバイスは、**ACK** 関連のクロック パルスが高レベルのときに SDA 入力 / 出力を低レベルにするアクリッジ (**ACK**) で応答します。ターゲット デバイスのアドレス入力を **START** 条件と **STOP** 条件の間で変更することはできません。

$I^2C$  バスでは、各クロック パルスの中に 1 つのデータ ビットのみが転送されます。SDA ラインのデータは、クロック周期の高レベルパルス中は安定している必要があります。この時点でデータ ラインが変化すると、制御コマンド (**START** または **STOP**) として解釈されるためです ([図 7-5](#) を参照)。

コントローラは **STOP** 条件を送信します。**STOP** 条件とは、SCL 入力が高レベルのときに SDA 入力 / 出力が低レベルから高レベルに遷移することです ([図 7-4](#) を参照)。

START 条件と STOP 条件の間に、トランスミッタからレシーバへ任意の数のデータ バイトを転送できます。8 ビットの各バイトの後に 1 つの ACK ビットが続きます。レシーバが ACK ビットを送信する前に、トランスミッタは SDA ラインを解放する必要があります。アクノリッジを行うデバイスは、ACK 関連のクロック周期が High パルスのときは SDA ラインが安定して Low を維持できるように、ACK クロック パルスの間は SDA ラインをプルダウンする必要があります (図 7-6 を参照)。ターゲットのレシーバがアドレス指定されている場合、各バイトを受信した後に ACK を生成する必要があります。同様に、コントローラはターゲットのトランスミッタから受信した各バイトの後に ACK を生成する必要があります。適切な動作のためには、セットアップ時間とホールド時間の条件を満たす必要があります。

コントローラのレシーバは、最後のバイトがターゲットからクロック出力された後、アクノリッジ (NACK) を生成せずに、データの終了をターゲットのトランスミッタに通知します。コントローラのレシーバは、SDA ラインを High に保持することでこれを行います。この場合、コントローラが STOP 条件を生成できるように、トランスミッタはデータラインを解放する必要があります。




図 7-4. START 条件と STOP 条件の定義




図 7-5. ビット転送




図 7-6. I<sup>2</sup>C バスのアクノリッジ

表 7-2. インターフェイスの定義

バイト	ビット							
	7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
デバイスの I <sup>2</sup> C アドレス	L	H	L	L	L	L	ADDR	R/W
I/O データバス	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00
	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10

## 7.6 レジスタ・マップ

### 7.6.1 デバイス アドレス

図 7-7 に、TCAL6416R のアドレスを示します。




図 7-7. TCAL6416R のアドレス

表 7-3. アドレス参照

ADDR	I <sup>2</sup> C バスのターゲットのアドレス
L	32 (10 進)、20 (16 進)
H	33 (10 進)、21 (16 進)

ターゲットのアドレスの最後のビットにより、実行する動作 (読み取りまたは書き込み) が定義されます。High (1) を選択すると読み取り動作、Low (0) を選択すると書き込み動作となります。

### 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト

アドレス バイトのアクリッジが成功すると、バス コントローラはコマンド バイトを送信します。このバイトは TCAL6416R の制御レジスタに保存されます。このデータ バイトの下位 3 ビットは、影響を受ける内部レジスタ (入力、出力、極性反転、または構成) を反映しています。ビット 6 とコマンド バイトの下位 4 ビットは、デバイスの拡張機能 (Agile IO) を指すために組み合わせて使用されます。コマンド バイトは、書き込み転送中にのみ送信されます。

新しいコマンドが送信されると、アドレス指定されたレジスタは、新しいコマンド バイトが送信されるまで、読み取りによってアクセスが継続されます。電源投入時、ハードウェア リセット時、またはソフトウェア リセット時に、制御レジスタはデフォルトで 00h に設定されます。

RESET 入力が Low になると、アドレス ポインタ (コマンド バイト) はデフォルト値に戻ります。




図 7-8. 制御レジスタ ビット

表 7-4. コマンド バイト

制御レジスタ ビット								コマンド バイト (16 進)	レジスタ	プロトコル	電源投入時の デフォルト値
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0				
0	0	0	0	0	0	0	0	00	入力ポート 0	バイトの読み取り	xxxx xxxx
0	0	0	0	0	0	0	1	01	入力ポート 1	バイトの読み取り	xxxx xxxx
0	0	0	0	0	0	1	0	02	出力ポート 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	0	0	0	0	0	1	1	03	出力ポート 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	0	0	0	0	1	0	0	04	極性反転 0	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	0	0	0	0	1	0	1	05	極性反転 1	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	0	0	0	0	1	1	0	06	構成 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111

表 7-4. コマンドバイト (続き)

制御レジスタビット								コマンドバイト (16進)	レジスタ	プロトコル	電源投入時の デフォルト値
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0				
0	0	0	0	0	1	1	1	07	構成 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	0	0	0	0	40	出力駆動強度 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	0	0	0	1	41	出力駆動強度 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	0	0	1	0	42	出力駆動強度 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	0	0	1	1	43	出力駆動強度 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	0	1	0	0	44	入力ラッチ レジスタ 0	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	1	0	0	0	1	0	1	45	入力ラッチ レジスタ 1	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	1	0	0	0	1	1	0	46	プルアップ / プルダウン イネーブル レジスタ 0	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	1	0	0	0	1	1	1	47	プルアップ / プルダウン イネーブル レジスタ 1	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000
0	1	0	0	1	0	0	0	48	プルアップ / プルダウン 選択 レジスタ 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	1	0	0	1	49	プルアップ / プルダウン 選択 レジスタ 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	1	0	1	0	4A	割り込みマスク レジスタ 0	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	1	0	1	1	4B	割り込みマスク レジスタ 1	バイトの読み取り / 書き込み	1111 1111
0	1	0	0	1	1	0	0	4C	割り込みステータス レジスタ 0	バイトの読み取り	0000 0000
0	1	0	0	1	1	0	1	4D	割り込みステータス レジスタ 1	バイトの読み取り	0000 0000
0	1	0	0	1	1	1	1	4F	出力ポート構成レジスタ	バイトの読み取り / 書き込み	0000 0000

### 7.6.3 レジスタの説明

TCAL6416R にはスティッキー レジスタがあり、 $\overline{\text{RESET}}$  が Low にアサートされたとき、直前の値を保持します。本レジスタは、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにした場合、またはソフトウェア リセット呼び出しが発行された場合にのみ、電源投入時のデフォルト値に戻ります。

入力ポート レジスタ (レジスタ 0 および 1) には、構成レジスタによって入力と出力のどちらにピンが定義されているかに関係なく、ピンに入ってくるロジック レベルが反映されます。入力ポート レジスタは、読み取り専用です。これらのレジスタに書き込みを行っても、影響はありません。外部的に印加されるロジック レベルによって、デフォルト値 (X) が決まります。読み取り動作の前に、書き込み転送が送信され、それと同時に、次に入力ポート レジスタがアクセスされることを I<sup>2</sup>C デバイスに通知するコマンド バイトも送信されます。



表 7-5. レジスタ 0 および 1 (入力ポート レジスタ)

ビット	I-07	I-06	I-05	I-04	I-03	I-02	I-01	I-00
デフォルト	X	X	X	X	X	X	X	X
ビット	I-17	I-16	I-15	I-14	I-13	I-12	I-11	I-10
デフォルト	X	X	X	X	X	X	X	X

出力ポートレジスタ (レジスタ 2 および 3) には、構成レジスタで出力として定義されているピンから出ていくロジックレベルが示されます。これらのレジスタのビット値は、入力として定義されたピンには影響しません。そして、これらのレジスタから読み出した値は、実際のピンの値ではなく、出力選択を制御しているフリップフロップの値を反映しています。

表 7-6. レジスタ 2 および 3 (出力ポート レジスタ)

ビット	O-07	O-06	O-05	O-04	O-03	O-02	O-01	O-00
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	O-17	O-16	O-15	O-14	O-13	O-12	O-11	O-10
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

極性反転レジスタ (レジスタ 4 および 5) は、構成レジスタで入力として定義されたピンの極性を反転することができます。これらのレジスタのビットをセットする (1 を書き込む) と、対応するポートピンの極性が反転します。これらのレジスタのビットをクリアする (0 を書き込む) と、対応するポートピンの元の極性が保持されます。

表 7-7. レジスタ 4 および 5 (極性反転レジスタ)

ビット	P-07	P-06	P-05	P-04	P-03	P-02	P-01	P-00
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0
ビット	P-17	P-16	P-15	P-14	P-13	P-12	P-11	P-10
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

構成レジスタ (レジスタ 6 および 7) は、I/O ピンの方向を構成します。これらのレジスタのビットを 1 にセットすると、対応するポートピンは高インピーダンス出力ドライバを持つ入力としてイネーブルになります。これらのレジスタのビットを 0 にクリアすると、対応するポートピンは出力としてイネーブルになります。ポートの構成を入力から出力に変更すると、クリアされたポートに関連する割り込みが発生します。

表 7-8. レジスタ 6 および 7 (構成レジスタ)

ビット	C-07	C-06	C-05	C-04	C-03	C-02	C-01	C-00
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	C-17	C-16	C-15	C-14	C-13	C-12	C-11	C-10
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

出力駆動強度レジスタは、P ポートの GPIO バッファの出力駆動レベルを制御します。各 GPIO は、2 つのレジスタの制御ビットを使用して、目標の出力電流レベルに個別に構成することができます。たとえば、レジスタ 0x41h (ビット 7 および 6) はポート P07 を制御し、レジスタ 0x41h (ビット 5 および 4) はポート P06 を制御します (以下同様)。GPIO の出力駆動レベルは、00b = 0.25x の駆動強度、01b = 0.5x の駆動強度、10b = 0.75x の駆動強度、11b = 完全駆動強度の能力を持つ 1x にプログラムされます。詳細については、\ を参照してください。

表 7-9. レジスタ 0x40h、0x41h、0x42h、0x43h (出力駆動強度レジスタ)

ビット	CC-03	CC-03	CC-02	CC-02	CC-01	CC-01	CC-00	CC-00
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	CC-07	CC-07	CC-06	CC-06	CC-05	CC-05	CC-04	CC-04
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	CC-13	CC-13	CC-12	CC-12	CC-11	CC-11	CC-10	CC-10
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

表 7-9. レジスタ 0x40h、0x41h、0x42h、0x43h (出力駆動強度レジスタ) (続き)

ビット	CC-03	CC-03	CC-02	CC-02	CC-01	CC-01	CC-00	CC-00
ビット	CC-17	CC-17	CC-16	CC-16	CC-15	CC-15	CC-14	CC-14
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

入力ラッチ レジスタは、P ポートの GPIO ピンの入力ラッチ機能をイネーブル / ディセーブルにします。これらのレジスタは、このピンが入力ポートとして構成されている場合にのみ有効です。Input Latch レジスタ ビットが 0 のとき、対応する入力ピンの状態はラッチされません。対応する入力ピンの状態が変化すると、割り込みが発生します。入力レジスタの読み出しを行うと、割り込みはクリアされます。入力が最初のロジック状態に戻ってから、入力ポート レジスタを読み出すと、割り込みはクリアされます。

Input Latch レジスタ ビットが 1 にセットされると、対応する入力ピンの状態がラッチされます。入力状態が変化すると、割り込みが発生し、入力ロジック値が入力ポート レジスタ (レジスタ 0 および 1) の対応ビットにロードされます。入力ポート レジスタを読み出すと、割り込みはクリアされます。ただし、入力ポート レジスタを読み出す前に、入力ピンが元のロジック状態に戻ると、割り込みはクリアされず、入力ポート レジスタの対応するビットには、割り込みが開始されたロジック値が保持されます。

たとえば、P04 入力がロジック 0 状態にあり、それからロジック 1 状態に遷移して、再びロジック 0 状態に戻ると、入力ポート 0 レジスタはこの変化を捉えて、割り込みが生成されます (マスクされていない場合)。入力ポート 0 レジスタで読み出しが実行されると、それ以外の入力に変化していなければ、割り込みはクリアされ、入力ポート 0 レジスタのビット 4 の読み出し値は「1」です。入力ポート レジスタのビット 4 の次の読み出し値は、この時点で「0」になります。

ラッチされていない入力とラッチされた入力の状態が同時に切り替わり、それから元の状態に戻ると、割り込みはアクティブのままとなります。入力レジスタを読み出すと、ラッチされた入力の状態変化のみが反映され、割り込みもクリアされます。入力ラッチ レジスタがラッチされた構成からラッチされていない構成に変わると、入力のロジック値が元の状態に戻れば、割り込みはクリアされます。

入力ピンがラッチされた入力からラッチされていない入力に変わると、入力ポート レジスタからの読み出しには、現在のポート ロジック レベルが反映されます。入力ピンがラッチされていない入力からラッチされた入力に変わると、入力レジスタからの読み出しにはラッチされたロジック レベルが反映されます。

表 7-10. レジスタ 0x44h および 0x45h (入力ラッチ レジスタ)

ビット	L-07	L-06	L-05	L-04	L-03	L-02	L-01	L-00
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0
ビット	L-17	L-16	L-15	L-14	L-13	L-12	L-11	L-10
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

プルアップ / プルダウン イネーブル レジスタを使用すると、GPIO ピンのプルアップ / プルダウン抵抗をイネーブル / ディセーブルにすることができます。ビットをロジック 1 にセットすると、プルアップ / プルダウン抵抗を選択することができます。ビットをロジック 0 にセットすると、GPIO ピンからプルアップ / プルダウン抵抗が切断されます。GPIO ピンを出力として構成すると、抵抗はディセーブルになります。プルアップ / プルダウン選択レジスタを使用すると、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗のいずれかを選択することができます。

表 7-11. レジスタ 0x46h および 0x47h (プルアップ / プルダウン イネーブル レジスタ)

ビット	PE-07	PE-06	PE-05	PE-04	PE-03	PE-02	PE-01	PE-00
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0
ビット	PE-17	PE-16	PE-15	PE-14	PE-13	PE-12	PE-11	PE-10
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Pull-Up/Pull-Down Selection レジスタを使用すると、それぞれのレジスタ ビットをプログラムすることにより、各 GPIO のプルアップ抵抗やプルダウン抵抗を構成することができます。ビットをロジック 1 に設定すると、その GPIO ピンに対して

10kΩ のプルアップ抵抗が選択されます。ビットをロジック 0 に設定すると、その GPIO ピンに対して 10kΩ のプルダウン抵抗が選択されます。レジスタ 0x46h と 0x47h を使用してプルアップ / プルダウン機能をディセーブルにすると、これらのレジスタに書き込みを行っても GPIO ピンに影響はありません。

表 7-12. レジスタ 0x48h および 0x49h (プルアップ / プルダウン選択レジスタ)

ビット	PUD-07	PUD-06	PUD-05	PUD-04	PUD-03	PUD-02	PUD-01	PUD-00
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	PUD-17	PUD-16	PUD-15	PUD-14	PUD-13	PUD-12	PUD-11	PUD-10
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

電源投入時には、割り込みマスク レジスタはデフォルトのロジック 1 にセットされ、システムの起動時に割り込みはディセーブルになります。割り込みをイネーブルにするには、対応するマスクビットをロジック 0 にセットします。

入力状態が変化し、割り込みマスク レジスタの対応ビットが 1 にセットされると、割り込みはマスクされ、割り込みピンはアサートされません。割り込みマスク レジスタの対応ビットが 0 にセットされると、割り込みピンがアサートされます。

入力状態が変化し、その結果として発生した割り込みがマスクされたとき、割り込みマスク レジスタ ビットを 0 にセットすると、割り込みピンがアサートされます。現時点ですでに割り込みのソースになっている入力の割り込みマスク ビットが 1 にセットされると、割り込みピンのアサートは解除されます。

表 7-13. レジスタ 0x4Ah および 0x4Bh (割り込みマスク レジスタ)

ビット	M-07	M-06	M-05	M-04	M-03	M-02	M-01	M-00
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1
ビット	M-17	M-16	M-15	M-14	M-13	M-12	M-11	M-10
デフォルト	1	1	1	1	1	1	1	1

割り込みステータス レジスタは、割り込みのソースを識別するために使用する読み出し専用レジスタです。読み出し値がロジック 1 の場合、対応する入力ピンは割り込みのソースであることを示しています。ロジック 0 の場合、入力ピンは割り込みのソースではないことを示しています。Interrupt Status レジスタの対応ビットが 1 にセットされると (マスクされる)、割り込みステータスビットはロジック 0 に戻ります。

表 7-14. レジスタ 0x4Ch および 0x4Dh (割り込みステータス レジスタ)

ビット	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	S-01	S-00
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0
ビット	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

Output Port Configuration レジスタは、ポート単位でプッシュプルかオープン ドレイン入出力段かを選択できます。ロジック 0 にセットすると、I/O をプッシュプルとして構成します (Q1 および Q2 はアクティブになります。)。ロジック 1 にセットすると、I/O をオープン ドレインとして構成します (Q1 はディセーブル、Q2 はアクティブ)。コマンド シーケンスで、構成レジスタ (06 および 07) でポート ピンを出力として設定する前に、このレジスタ (0x4Fh) をプログラムすることをお勧めします。

ODEN0 はポート 0X を構成し、ODEN1 はポート 1X を構成します。

表 7-15. レジスタ 0x4Fh (出力ポート構成レジスタ)

ビット	予約済み						ODEN-1	ODEN-0
デフォルト	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 7.6.4 バス・トランザクション

データは、書き込みおよび読み取りコマンドを使用して、コントローラと TCAL6416R の間で交換されます。

## TCAL6416R

JAJSUA9A – APRIL 2024 – REVISED JUNE 2024

### 7.6.4.1 書き込み

TCAL6416R にデータを送信するには、デバイス アドレスを送信して、最下位ビット (LSB) をロジック 0 にセットします (デバイス アドレスについては、[図 7-7](#) を参照)。アドレスの後にコマンド バイトが送信され、コマンド バイトの後ろのデータを受信するレジスタを指定します。1 回の書き込みで送信されるデータ バイト数に制限はありません。

TCAL6416R に内蔵された 22 個のレジスタは、11 組のレジスタ ペアとして動作するように構成されています。11 組のペアはそれぞれ、入力ポート、出力ポート、極性反転、構成、出力駆動強度 (2 個の 16 ビットレジスタ)、入力ラッチ、プルアップ / プルダウン イネーブル、プルアップ / プルダウン 選択、割り込みマスク、割り込みステータス レジスタです。1 つのレジスタにデータが送信されると、その次のデータ バイトはペアになっているもう片方のレジスタに送信されます ([図 7-9](#) および [図 7-10](#) を参照)。たとえば、最初のバイトが出力ポート 1 (レジスタ 3) に送信されると、次のバイトは出力ポート 0 (レジスタ 2) に格納されます。

1 回の書き込みで送信されるデータ バイト数に制限はありません。このように、8 ビットの各レジスタ ペアは、互いに独立して更新することが可能です。




図 7-9. 出力ポート レジスタへの書き込み




図 7-10. 構成レジスタへの書き込み

### 7.6.4.2 読み取り

バス コントローラは最初に、ロジック 0 にセットした LSB を付加した TCAL6416R のアドレスを送信する必要があります (デバイスのアドレスについては [図 7-7](#) を参照)。アドレスの後に、コマンド バイトを送信して、アクセスするレジスタを決定します。

再起動後、デバイスのアドレスを再送信しますが、ここでは最下位ビットをロジック 1 にセットします。コマンド バイトで定義されたレジスタからのデータを TCAL6416R により送信します ([図 7-11](#) および [図 7-12](#) を参照)。データは、ACK クロックパルスの立ち上がりエッジでレジスタに書き込まれます。最初のバイトが読み出された後に、他のバイトを読み出すこともできますが、この時点でデータにはペアになっているもう片方のレジスタの情報が反映されています。たとえば、入力ポート 1 が読み出されると、次に読み出されるバイトは入力ポート 0 になります。1 回の読み出し転送で受信するデータ バイト数に制限はありませんが、バス コントローラは最後に受信したバイトのデータにアクリッジを返しません。続いて、再起動

した後に、コマンド バイトにペアで読み出す次のレジスタの値を入れます。たとえば、再起動の前に最後に入力ポート 1 を読み出した場合、再起動後に読み出されるレジスタは入力ポート 0 になります。





図 7-11. レジスタからの読み取り



- A. データの転送は、STOP 条件によりいつでも停止できます。このとき、最新のアクリッジ フェーズに存在するデータが有効になります (出力モード)。これは、コマンド バイトがここまでの時点で 00 (Input Port レジスタの読み取り) に設定されているものと想定しています。
- B. この図では、最初のターゲット アドレス呼び出しと、P ポートからの実際のデータ転送との間で行われる、コマンド バイト転送、再起動、およびターゲット アドレス呼び出しが省略されています (図 7-11 を参照)。

図 7-12. 入力ポート レジスタの読み取り

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。


### 8.1 アプリケーション情報

TCAL6416R は、このデバイスがターゲットとして I<sup>2</sup>C コントローラ (プロセッサ) に接続されているアプリケーションで使われます。なお、その I<sup>2</sup>C バスには、他のターゲット デバイスがいくつ接続されていてもかまいません。TCAL6416R はコントローラから離れた場所で、コントローラが監視または制御する必要のある GPIO の近くに配置されます。

TCAL6416R の代表的なアプリケーションは、コントローラ側の低いほうの電圧 (V<sub>CCI</sub>) と P ポート側の高いほうの電圧 (V<sub>CCP</sub>) で動作します。P ポートは、イネーブル、リセット、電源選択、スイッチのゲート、LED などのデバイスの入力に接続される出力として構成できます。P ポートは、割り込み、アラーム、ステータス出力、プッシュ ボタンからデータを受信する入力として構成することもできます。

### 8.2 代表的なアプリケーション

図 8-1 に、TCAL6416R を使用可能なアプリケーションを示します。



- この例では、デバイス アドレスを 0100000 に設定しています。
- P00 および P02～P10 は入力として構成されています。
- P01 および P11～P17 は出力として構成されています。
- フローティングになる可能性のある (P ポート上の) 入力には抵抗が必要です。ドライバにより入力がフローティングにならないのであれば、抵抗は不要です。出力 (P ポート内) にプルアップ抵抗は不要です。

図 8-1. 代表的なアプリケーション回路図

## 8.2.1 設計要件

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	数値の例
I <sup>2</sup> C 入力電圧 (V <sub>CCI</sub> )	1.8V
P ポートの入出力電圧 (V <sub>CCP</sub> )	3.6V
出力電流定格、P ポートシンク (I <sub>OL</sub> )	25mA
出力電流定格、P ポートソース (I <sub>OH</sub> )	10mA
I <sup>2</sup> C バス クロック (SCL) 速度	1MHz

## 8.2.2 詳細な設計手順

SCL および SDA ラインのプルアップ抵抗 R<sub>p</sub> は、I<sup>2</sup>C バス上のすべてのターゲットの合計容量を考慮して、適切に選択する必要があります。最小プルアップ抵抗は、次のように V、V<sub>OL(max)</sub>、I<sub>OL</sub> の関数です。

$$R_{p(min)} = \frac{V_{CCI} - V_{OL(max)}}{I_{OL}} \quad (1)$$

最大プルアップ抵抗は、次のように最大立ち上がり時間 t<sub>r</sub> (高速モード プラス動作時は 120ns、f<sub>SCL</sub> = 1MHz) とバス容量 C<sub>b</sub> の関数です。

$$R_{p(max)} = \frac{t_r}{0.8473 \times C_b} \quad (2)$$

I<sup>2</sup>C バスの最大バス容量は、標準モードまたはファスト モード動作で 400pF、またはファストモード プラスで 550pF を超えないようにする必要があります。バス容量は、TCAL6416R の容量、SCL の C<sub>i</sub>、SDA の C<sub>io</sub> を加算して近似できます。これに、配線、接続、トレース、およびバス上の追加ターゲットの容量を加えます。

### 8.2.2.1 I/O で LED を制御する場合の I<sub>cc</sub> 最小化

図 8-2 に示すように、LED を制御するために I/O を使う場合、通常、I/O は抵抗を介して V<sub>CCP</sub> に接続されます。P ポートが入力として構成されている場合、V<sub>I</sub> が V<sub>CCP</sub> より小さくなるにつれて消費電流は大きくなります。LED はスレッショルド電圧 V<sub>T</sub> のダイオードであり、P ポートが入力として構成されている場合、LED はオフになります。しかし、P ポートの電圧は V<sub>CC</sub> - V<sub>T</sub> と等しくなります。

バッテリー駆動のアプリケーションでは、P ポートが入力として構成され消費電流が最小限に抑えられている場合、LED を制御する P ポートの電圧は V<sub>CCP</sub> と同じかそれ以上にする必要があります。図 8-2 に、LED と並列に設置した値の大きな抵抗を示します。図 8-3 では、V<sub>CCP</sub> が LED 電源電圧よりも、少なくとも V<sub>T</sub> だけ低くなっています。この方法はどちらも、I/O の V<sub>I</sub> を V<sub>CCP</sub> と同じかそれ以上に維持して、P ポートが入力として構成され LED がオフのときでも、消費電流の増加を防ぎます。




図 8-2. LED と並列に設置した値の大きな抵抗





図 8-3. 低電圧で供給されるデバイス

8.2.3 アプリケーション曲線





## 8.3 電源に関する推奨事項

### 8.3.1 パワーオンリセットの要件

グリッチやデータ破損が発生した場合、パワーオンリセット機能を使用して TCAL6416R をデフォルト状態にリセットできます。パワーオンリセットを実行するには、デバイスを完全にリセットするパワー サイクルを完了させる必要があります。このリセットは、アプリケーションでデバイスの電源を初めてオンにしたときにも発生します。

図 8-5 と図 8-6 に、2 種類のパワーオンリセットを示します。




図 8-5.  $V_{CCP}$  は 0.2V または 0V を下回るまで低下してから、再度上昇します




図 8-6.  $V_{CCP}$  は POR スレッシュホールドを下回るまで低下してから、再度上昇します

表 8-2 に、両方のタイプのパワーオンリセットについて、TCAL6416 のパワーオンリセット機能の性能を示します。

表 8-2. 推奨される電源シーケンシングとランプレート

パラメータ <sup>(1) (2)</sup>		最小値	代表値	最大値	単位	
$t_{FT}$	立ち下がりレート		図 8-5 を参照してください。	0.1	2000	ms
$t_{RT}$	立ち上がりレート		図 8-5 を参照	0.1	2000	ms
$t_{TRR\_GND}$	再ランブ時間 ( $V_{CC}$ が GND まで低下する場合)		図 8-5 を参照	1		$\mu$ s
$t_{TRR\_POR50}$	再ランブ時間 ( $V_{CC}$ が $V_{POR\_MIN} - 50$ mV まで低下する場合)		図 8-6 を参照	1		$\mu$ s
$V_{CC\_GH}$	$V_{CCP}$ にグリッチが発生することはあるが、 $V_{CCP\_GW} = 1\mu$ s のときに機能が途絶しないレベル		図 8-7 を参照		1.0	V
$t_{GW}$	$V_{CCP\_GH} = 0.5 \times V_{CCx}$ のときに、機能が途絶しないグリッチ幅		図 8-7 を参照		10	$\mu$ s
$V_{PORF}$	$V_{CC}$ 立ち下がり時の POR の電圧トリップ ポイント	0.6				V
$V_{PORR}$	$V_{CC}$ 立ち上がり時の POR の電圧トリップ ポイント			1.0		V

(1)  $T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)。

(2) 未テスト。設計により規定されています。

電源のグリッチは、このデバイスのパワーオンリセット性能にも影響を及ぼす可能性があります。グリッチ幅 ( $V_{CC\_GW}$ ) と高さ ( $V_{CC\_GH}$ ) は互いに依存します。バイパス容量、ソース インピーダンス、デバイス インピーダンスは、パワーオンリセット性能に影響を及ぼす要因です。これらの仕様の測定方法の詳細については、図 8-7 と表 8-2 を参照してください。




図 8-7. グリッチ幅とグリッチ高さ

$V_{POR}$  は、パワーオンリセットに不可欠です。 $V_{POR}$  は、リセット条件が解放され、すべてのレジスタと I<sup>2</sup>C/SMBus ステートマシンがデフォルト状態に初期化される電圧レベルです。 $V_{POR}$  の値は、0 に低下するか、または 0 から低下した  $V_{CCP}$  に応じて変わります。詳細については、図 8-8 と表 8-2 を参照してください。




図 8-8.  $V_{POR}$

## 8.4 レイアウト

### 8.4.1 レイアウトのガイドライン

デバイスの信頼性を確保するため、一般的なプリント基板 (PCB) レイアウト事例に従ってください。インピーダンス整合、差動ペアなど、高速データ転送に関するその他の懸念は、I<sup>2</sup>C 信号の速度では問題になりません。

すべての PCB レイアウトにおいて、信号トレースを直角に曲げないこと、集積回路 (IC) の近傍を離れる際に信号トレースが互いに離れていくように配置すること、電源とグランドに代表される大電流トレースがより多くの電流を流せるように、トレース幅を太くすることを推奨します。バイパスおよびデカップリング コンデンサは、電源ピンの電圧を制御するためによく使用されます。より大きなコンデンサを使用すると、短時間の電源グリッチが発生した際に追加の電力を供給できます。また、より小さなコンデンサを使用すると、高い周波数のリップルを除去できます。これらのコンデンサは、できる限り TCAL6416R の近くに配置してください。図 8-9 に、これらのベスト プラクティスを示します。

### 8.4.2 レイアウト例




図 8-9. TCAL6416R DTO の部分的レイアウト例 (4 層)

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (April 2024) to Revision A (June 2024)	Page
• データシートステータスを以下のように変更: 「事前情報」から「量産データ」へ変更 .....	1

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報はそのデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側のナビゲーションリンクを参照してください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
PTCAL6416RDTOR	ACTIVE	X2QFN	DTO	24	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		<a href="#">Samples</a>
TCAL6416RDTOR	ACTIVE	X2QFN	DTO	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T64R	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



## TAPE AND REEL INFORMATION



### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TCAL6416RDTOR	X2QFN	DTO	24	3000	180.0	9.5	2.2	2.2	0.5	4.0	8.0	Q1




**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal


Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TCAL6416RDTOR	X2QFN	DTO	24	3000	189.0	185.0	36.0

DTO0024A



**PACKAGE OUTLINE**  
**X2QFN - 0.4 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4229652/C 10/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is for Embedded Application only.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT


DTO0024A

X2QFN - 0.4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS  
NOT TO SCALE

4229652/C 10/2023

NOTES: (continued)


- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DTO0024A

X2QFN - 0.4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.0625 mm THICK STENCIL  
SCALE:40X

4229652/C 10/2023

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated